

טבלת זמן וטמפרטורה למוצרי סובלימציה

חומר מודפס	זמן - במכש	טמפ' - במכש	לחץ - מכש	הערות
בד פוליאסטר	50 שני	190 – 200	בינוני / חזק	נייר 95 גר'
משטח לעכבר	50 שני	200 - 190	בינוני / חזק	נייר 95 גר'
FR פלסטיק	50 – 60 שני	200 - 190	בינוני / חזק	נייר 95 גר'
לוחות מתכת	40 – 60 שני	180	עדין / בינוני	נייר 95 גר'
אריחי קרמיקה	3.5 – 5 דק'	200	בינוני / חזק	נייר 95 גר'
עץ לבן UNISUB	60 – 70 שני	200 – 190	בינוני / חזק	נייר 95 גר'
ספל קרמיקה	2.5 – 4.5 דק'	200 – 175	בינוני / חזק	נייר 95 גר'
מדבקה לבנה	40-60 שני	190 - 180	עדין / בינוני	נייר 95 גר'

בדים / פוליאסטר

בשוק קיימים סוגים רבים של בדים ממשפחת הפוליאסטר לכן יש לבדוק כל בד בנפרד על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר. אם משתמשים בנייר המיועד לטקסטיל, תוצאות ההדפסה יהיו גבוהות ביותר והצבעים-חיים יותר. אם משתמשים בנייר רב שימושי - יש להאריך בזמן הלחיצה במכש ל 50-60 שני.

FR פלסטיק

חומר פלסטיק המיועד להדפסה בסובלימציה, החומר מיועד לתגי שם שלטים ועוד....

לוחות מתכת

לוחות מתכת לסובלימציה יש להכניס למכש שהחלק המודפס כלפי מטה. לתוצאות טובות יותר יש לכסות את הגומי התחתון של המכש עם נייר רגיל, הנייר שומר על טקסטורה חלקה של המתכת. יש להפעיל לחץ עדין בטמפ' של 180 מעלות.

אריחי קרמיקה

אריחי קרמיקה קיימים בעוביים ובגדלים שונים. יש להצמיד את האריח עם הציפוי לחלק התחתון של המכש על הגומי, הטמפ' חייבת להיות 200 מעלות. משך הזמן לאריח במכש הוא בהתאם לגודלו. אריח קטן 10 X 10 ס"מ 3.5 דק' אריח גדול יותר 20 X 20 ס"מ 6 דק'.

הערה

ישנם אריחי קרמיקה שנשברים בלחץ המכש או נסדקים ע"מ למנוע זאת יש צורך לכסות בגומי סיליקון עובי 3 מ"מ, התוצאה המתקבלת איכותית ביותר.

ספל קרמיקה

ספל קרמיקה קיים במס' גדלים ובמס' איכויות ציפוי, רוב הספלים המשווקים בארץ מיובאים מסין. ספלים איכותיים יותר ועמידים במיקרו גל ובמדיח כלים יקרים כמעט פי 2 ומיוצרים באירופה. משך הזמן לכל ספל תלוי ברוב המקרים במכש החום, לכן הזמן נע בין 2.5 דק' ל- 4.5 דק'.

חשוב לדעת – הצד הלבן בנייר הוא הצד להדפסה.